

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

OVA38363

Exiway Easyled - protivpanična svetiljka -
standar.-u privremenom radu- 1h-170 lm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Exiway
Ime proizvoda	Exiway Easyled
Tip proizvoda ili komponente	Oprema protivpanične svetiljke
Primena uređaja	Osvetljenje
Funkcija	Standardno
Napajanje	U trajnom radu U privremenom radu
Broj baterija	1 x 3,6 V 1,6 Ah Ni-Cd (nikl-kadmijum)
Boja	Bela
Svetlosni izvor	LED integrisan LED 8 W
Boja svetlosnog izvora	Bela
Tip poklopca	Providna
Dodatne informacije za uređaj	Može se isključiti "rest" režimom sa Teleur daljinskom kontrolom

Dopunske informacije

[ue] nazivni radni napon	220...230 V AC 50/60 Hz
Snaga potrošnje u va	3,8 VA u privremenom radu 5,9 VA u trajnom radu
Snaga potrošnje u w	0,8 W u privremenom radu 2,6 W u trajnom radu
Struja potrošnje	16 mA
Električna klasa izolacije	Klasa II
Autonomija	1 h
Vreme punjenja	12 sati
Tip stakla	Sitoštampano providno staklo
Montaža uređaja	Nadgradno plafon Ugradno lažni plafon Ugradno zid Nadgradno zid
Materijal	Kućište: plastika Poklopac: plastika
Visina	116 mm
Dubina	37 mm
Širina	292 mm
Masa proizvoda	0,53 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP65
Ik stepen zaštite	IK07
Otpornost na vatru	850 °C
Sertifikacije proizvoda	ENEC
Temperatura okoline za rad	0...40 °C
Standardi	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	535 g
Pakovanje 1 visina	4,4 cm
Pakovanje 1 širina	12,5 cm
Pakovanje 1 dužina	30,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	12
Pakovanje 2 težina	6,907 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------