

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

OVA38504E

Quick Signal - protivpanična svetiljka -
standardna - u privremenom radu - 1 h



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Exiway
Ime proizvoda	Quick Signal
Tip proizvoda ili komponente	Znak izlaza u slučaju opasnosti
Primena uređaja	Signalizacija
Funkcija	Standardno
Napajanje	U trajnom radu
Boja	Bela
Boja svetlosnog izvora	Bela
Obezbeđena oprema	Držač instalacije za zid/ili tipa zastavice
Tip poklopca	Providna

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	TBS daljinska kontrola
[ue] nazivni radni napon	200...230 V AC/DC 50 Hz
Potrošnja	8,5 VA
Struja potrošnje	17 mA
Električna klasa izolacije	Klasa II
Kapacitet baterije	0,6 Ah pri 4,8 V, Ni-Cd (nikl-kadmijum)
Autonomija	1 h
Vreme punjenja	12 sati
Tip sijalice	LED lampica 100000 sati
Svetlosni fluks	U trajnom radu: 14 lm U slučaju opasnosti: 12 lm
Vidljiva udaljenost	28 m
Indicator type	Indikatorska lampica dve strane
Materijal	Plastika: kućište Plastika: poklopac
Montaža uređaja	Nadgradno plafon Viseća plafon Nadgradno zid Ugradno lažni plafon Nosač tipa zastavice zid Ugradno
Visina	235 mm
Širina	290 mm
Dubina	60 mm
Masa proizvoda	0,8 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova društva ne snosi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK07
Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Otpornost na vatru	850 °C
Standardi	IEC 50-11 EN 60695-2-10 EN 1838 EN 60598-2-22 IEC 695-2-1

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,4 cm
Package 1 Width	25,3 cm
Package 1 Length	32,8 cm
Package 1 Weight	800 g

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------