



# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# PKF32F423

Mureva utičnica - vijčana - pod uglom - 32A -  
2P + E - 200...250 V AC - panel

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Kratko ime uređaja	Mureva socket
Kategorija priključnice i utikača	Niskonaponska
Broj polova	2P + E
Tip mreže	AC
Standard utičnice	Industrijski

### Dopunske informacije

Način montiranja	Montaža na panel
Kategorija priključnice i utikača	Pod uglom
[in] nazivna struja	32 A
[ue] nazivni napon	200...250 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu	6 h
Materijal utikača, utičnice	Kućište: samogasivi konstruisan polimer
Materijal kontakta	Priključci: mesing
Povezivanje - priključci	Neodvojivi zavrtnji
Poprečni presek kabla	2,5...10 mm <sup>2</sup>
Masa proizvoda	0,2 kg
Dimenzija baze	90 x 100 mm
Visina	100 mm
Širina	90 mm
Dubina	117 mm
Boja	Siva (RAL 7035)
Boja poklopca	Plava

### Okruženje

Standardi	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Ip stepen zaštite	IP44 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru	850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Relativna vlažnost	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C
Temperatura okoline za rad	35 °C 86400 s )

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9 cm
Package 1 Width	9 cm
Package 1 Length	10 cm
Package 1 Weight	194 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	17,8 cm
Package 2 Width	26,6 cm
Package 2 Length	26,8 cm
Package 2 Weight	1,75 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	16
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	3,987 kg

## Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
SCIP broj	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Uredba REACh	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	<a href="#">Da</a>
Kina RoHS regulacija	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoline	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	15

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------