



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

PKF32F435

Mureva utičnica - vijčana - pod uglom-32A - 3P
+ N + E - 380...415 V AC - panel

Osnovne informacije

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Grupa proizvoda | Mureva |
| Tip proizvoda ili komponente | Utičnica |
| Kratko ime uređaja | Mureva socket |
| Kategorija priključnice i utikača | Niskonaponska |
| Broj polova | 3P + N + E |
| Tip mreže | AC |
| Standard utičnice | Industrijski |

Dopunske informacije

| | |
|---|---|
| Način montiranja | Montaža na panel |
| Kategorija priključnice i utikača | Pod uglom |
| [in] nazivna struja | 32 A |
| [ue] nazivni napon | 380...415 V |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu | 6 h |
| Materijal utikača, utičnice | Kućište: samogasivi konstruisan polimer |
| Materijal kontakta | Priključci: mesing |
| Povezivanje - priključci | Neodvojivi zavrtnji |
| Poprečni presek kabla | 2,5...10 mm ² |
| Masa proizvoda | 0,269 kg |
| Dimenzija baze | 90 x 100 mm |
| Visina | 100 mm |
| Širina | 90 mm |
| Dubina | 119 mm |
| Boja | Siva (RAL 7035) |
| Boja poklopca | Crvena |

Okruženje

| | |
|----------------------------|--|
| Standardi | IEC 60309-2 IEC 60309-1 |
| Ip stepen zaštite | IP44 conforming to IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK08 conforming to EN 62262 |
| Otpornost na vatru | 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1 |
| Relativna vlažnost | 50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C |
| Temperatura okoline za rad | 35 °C 86400 s) |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Pakovanje

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 8,900 cm |
| Package 1 Width | 10,200 cm |
| Package 1 Length | 10,100 cm |
| Package 1 Weight | 248,000 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 7 |
| Package 2 Height | 18,000 cm |
| Package 2 Width | 26,800 cm |
| Package 2 Length | 26,800 cm |
| Package 2 Weight | 1,908 kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 14 |
| Package 3 Height | 30,000 cm |
| Package 3 Width | 30,000 cm |
| Package 3 Length | 40,000 cm |
| Package 3 Weight | 4,303 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------------|---|
| Pakovanje bez plastike | Da |
| Pakovanje sa recikliranim kartonom | Da |
| SCIP broj | 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc |
| Uredba REACh | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno sa izuzecima |
| Bez žive | Da |
| Informacije o izuzeću od RoHS | Da |
| Kina RoHS regulacija | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoline | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja |
| Povraćaj | No |
| Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) | 22 |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|