



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

PKF32W7C4

Mureva utičnica za kontejner - 32 A - 3P+E -
400..440 V AC - IP 67

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PratiKa
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica za kontejner
Kratko ime uređaja	PratiKa utičnica
Kategorija priključnice i utikača	Niskonaponska
Broj polova	3P + E
Tip mreže	AC
Standard utičnice	Industrijski

Dopunske informacije

Način montiranja	Nadzidno
[in] nazivna struja	32 A
[ue] nazivni napon	400...440 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu	3 h
Materijal utikača, utičnice	Kućište: samogasivi konstruisan polimer
Materijal kontakta	Priključci: mesing
Masa proizvoda	0,38 kg
Visina	191 mm
Širina	106 mm
Dubina	148 mm
Boja	Siva (RAL 7035)
Boja poklopca	Crvena

Okruženje

Standardi	EN 60309-1 EN 60309-2
Ip stepen zaštite	IP67 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru	850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Relativna vlažnost	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C
Temperatura okoline za rad	35 °C 86400 s)

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,4 cm
Package 1 Width	16,1 cm
Package 1 Length	8,1 cm
Package 1 Weight	446,0 g

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
SCIP broj	78fb8795-a40d-47b1-874c-18ea0cf17d72
Uredba REACh	REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj	No

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------