



# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# PKS52B

Mureva utičnica - plava - 2P + E - 10/16 A -  
250 V - šuko - IP54 -ugradna-bočna

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Kratko ime uređaja	Mureva socket
Kategorija priključnice i utikača	Niskonaponska
Broj polova	2P + E
Tip mreže	AC
Standard utičnice	Nemački

### Dopunske informacije

[in] nazivna struja	10 A 16 A
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[ue] nazivni napon	250 V
Materijal utikača, utičnice	Kućište: samogasivi konstruisan polimer
Materijal kontakta	Pinovi: nerđajući čelik Opruge: nerđajući čelik
Tip poklopca	Poklopac
Montaža uređaja	Ugradno
Način montiranja	Montaža na panel
Povezivanje - priključci	Neodvojivi zavrtnji
Položaj ulaza provodnika	Strana
Masa proizvoda	0,05 kg
Dimenzija baze	50 x 50 mm
Visina	85 mm
Širina	65 mm
Dubina	45,2 mm
Boja	Plava

### Okruženje

Standardi	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Ip stepen zaštite	IP54 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru	850 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C
Temperatura okoline za rad	35 °C 86400 s ) -25...40 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	5,000 cm
Package 1 Length	6,000 cm
Package 1 Weight	45,300 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	13,500 cm
Package 2 Width	19,000 cm
Package 2 Length	28,500 cm
Package 2 Weight	1,914 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	6,169 kg

## Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
SCIP broj	52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
Uredba REACh	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	<a href="#">Da</a>
Kina RoHS regulacija	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------