



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

PKS61B

Mureva utičnica - plava - 2P + E - 10/16 A -
250 V - šuko - IP54 - ugradna

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Kratko ime uređaja	Mureva socket
Kategorija priključnice i utikača	Niskonaponska
Broj polova	2P + E
Tip mreže	AC
Standard utičnice	Nemački

Dopunske informacije

[in] nazivna struja	10 A 16 A
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[ue] nazivni napon	250 V
Materijal utikača, utičnice	Kućište: samogasivi konstruisan polimer
Materijal kontakta	Pinovi: nerđajući čelik Opruge: nerđajući čelik
Tip poklopca	Poklopac
Montaža uređaja	Ugradno
Način montiranja	Montaža na panel
Povezivanje - priključci	Neodvojivi zavrtnji
Položaj ulaza provodnika	Zadnja strana
Masa proizvoda	0,05 kg
Dimenzija baze	65 x 85 mm
Visina	85 mm
Širina	65 mm
Dubina	45,2 mm
Boja	Plava

Okruženje

Standardi	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Ip stepen zaštite	IP54 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru	850 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C
Temperatura okoline za rad	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,300 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	50,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	14,000 cm
Package 2 Width	19,000 cm
Package 2 Length	28,800 cm
Package 2 Weight	1,236 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	4,195 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
SCIP broj	52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
Uredba REACh	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------