



# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# PKZ085

Mureva - nadzidna kutija - 16 A - 3 ili 4 P - 65 x 85 mm - IP67

### Osnovne informacije

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Grupa proizvoda                   | Mureva           |
| Tip proizvoda ili komponente      | Nadgradna kutija |
| Kratko ime uređaja                | Mureva socket    |
| Kategorija priključnice i utikača | Niskonaponska    |
| Broj polova                       | 3P ili 4P        |

### Dopunske informacije

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| [in] nazivna struja         | 16 A                                    |
| Materijal utikača, utičnice | Kućište: samogasivi konstruisan polimer |
| Materijal kontakta          | Zavrtnanj: nerđajući čelik              |
| Montaža uređaja             | Nadgradno                               |
| Način montiranja            | Montaža na panel                        |
| Masa proizvoda              | 0,26 kg                                 |
| Dimenzija baze              | 65 x 85 mm                              |
| Visina                      | 85 mm                                   |
| Širina                      | 65 mm                                   |
| Boja                        | Siva (RAL 7035)                         |

### Okruženje

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Standardi                  | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                         |
| Ip stepen zaštite          | IP67 conforming to IEC 60529                       |
| Ik stepen zaštite          | IK09 conforming to EN 62262                        |
| Otpornost na vatru         | 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-11                  |
| Relativna vlažnost         | 50 % pri 40 °C<br>70 % pri 30 °C<br>90 % pri 20 °C |
| Temperatura okoline za rad | 35 °C 86400 s )<br>-25...40 °C                     |

### Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 8,8 cm  |
| Package 1 Width              | 10,4 cm |
| Package 1 Length             | 12,8 cm |
| Package 1 Weight             | 258,0 g |
| Unit Type of Package 2       | S03     |
| Number of Units in Package 2 | 18      |
| Package 2 Height             | 30,0 cm |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Package 2 Width  | 30,0 cm  |
| Package 2 Length | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight | 5,131 kg |

### Održivost ponude

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Pakovanje bez plastike             | Da   |
| Pakovanje sa recikliranim kartonom | Da   |
| SCIP broj                          | 78fb8795-a40d-47b1-874c-18ea0cf17d72   |
| Uredba REACH                       | <a href="#">REACH Deklaracija</a>  |
| EU RoHS direktiva                  | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala        | Da   |
| Bez žive                           | Da   |
| Informacije o izuzeću od RoHS      | <a href="#">Da</a>   |
| Kina RoHS regulacija               | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>   |
| Izjava o zaštiti okoline           | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>  |
| Profil cirkularnosti               | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja   |
| Povraćaj                           | No   |
| Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)     | 3  |

### Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|