



# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# PKZM712

Multiple adapter, Mureva PK, 3x16A, 380V, 3P  
+E, IP67

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva
Tip proizvoda ili komponente	Multiple adapter
Pribor / posebna kategorija	Pribor za adaptaciju
Broj polova	2P + E

### Dopunske informacije

[in] nazivna struja	16 A
[ue] nazivni napon	380 V
Broj utičnica	3 16 A )
Materijal kontakta	Pinovi: poniklovan mesing Priključci: mesing
Materijal utikača, utičnice	Kućište: samogasivi polimer
Masa proizvoda	0,724 kg
Visina	242 mm
Širina	244 mm
Boja	Siva (RAL 7035)
Boja poklopca	Crvena

### Okruženje

Standardi	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Ip stepen zaštite	IP67 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru	850 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Temperatura okoline za rad	35 °C 86400 s ) -25...40 °C

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	24,2 cm
Package 1 Length	24,4 cm
Package 1 Weight	724,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm

Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,279 kg

## Održivost ponude

Uredba REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	<a href="#">Da</a>
Kina RoHS regulacija	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoline	<a href="#">Profil Ekološke Prikvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	15