

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

PRA24118

Pragma ugradni orman - IP40 - 1 x 18 modula -
providna vrata



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Pragma
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormara	Razvodni orman
Širina	456 Mm zid: 486 mm spoljašnja strana:
Visina	330 Mm zid: 360 mm spoljašnja strana:
Dubina	86 Mm zid: 43 mm spoljašnja strana:
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	1
Električna klasa izolacije	Dupla izolacija Klasa II
Obezbeđena oprema	2 x priključni blok 1 x identifikaciona oznaka 1 x set oznaka 1 x traka sa slepim poklopcima
Type of door	Providni

Dopunske informacije

Montaža ormara	Ugradna
9 mm redovi	36
Ukupan broj 18 mm modula	18
Snaga disipacije u w	45 W
[in] nazivna struja	90 A
Tip šine	DIN
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Kablovski uvod	Bočni definisani otvori Odvojive ploče Kabl ili cev
Broj priključnih blokova	1 uzemljenje (Quick) sa 24 izvodi 1 nula (Quick) sa 14 izvodi
Izvodi razvodnog bloka	3 x 25 mm ² za uzemljenje 21 x 4 mm ² za uzemljenje 3 x 25 mm ² za nula 11 x 4 mm ² za nula
Materijal kućišta	Zadnji deo: tehno plastika Vrata: tehno plastika Prednja strana: tehno plastika
Boja	Orman: bela (RAL 9016) Prednja strana: siva (RAL 7004) Vrata: bezbojna
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade
Dubina za ugradnju	86 mm
Unutrašnja dubina	84 mm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Okruženje

Otpornost na vatru	Zadnji deo: 650 °C Prednja strana: 650 °C Vrata: 650 °C
Ip stepen zaštite	IP30 bez vrata IP40 sa vratima
Ik stepen zaštite	IK08 bez vrata IK09 sa vratima
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Standardi	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,5 cm
Package 1 Width	51,0 cm
Package 1 Length	38,0 cm
Package 1 Weight	3,76 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------