

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

PRA24218

Pragma ugradni orman - IP40 - 2 x 18 modula -
providna vrata



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|---|
| Grupa proizvoda | Pragma |
| Tip proizvoda ili komponente | Orman |
| Tip ormara | Razvodni orman |
| Širina | 486 mm |
| Visina | 480 Mm zid: 510 mm spoljašnja strana: |
| Dubina | 86 Mm zid: 43 mm spoljašnja strana: |
| Nb of 18 mm modules per row | 18 |
| Nb of horizontal rows | 2 |
| Električna klasa izolacije | Klasa II Dupla izolacija |
| Obezbeđena oprema | 2 x priključni blok 1 x identifikaciona oznaka 1 x set oznaka 1 x traka sa slepim poklopcima |
| Type of door | Providni |

Dopunske informacije

| | |
|--------------------------|--|
| Montaža ormara | Ugradna |
| 9 mm redovi | 36 |
| Ukupan broj 18 mm modula | 36 |
| Snaga disipacije u w | 62 W |
| [In] nazivna struja | 90 A |
| Tip šine | DIN |
| Opis montažne ploče | Bez montažne ploče |
| Kablovski uvod | Odvojive ploče Kabl ili cev Bočni definisani otvori |
| Broj priključnih blokova | 1 uzemljenje (Quick) sa 24 izvodi 1 nula (Quick) sa 24 izvodi |
| Izvodi razvodnog bloka | 3 x 25 mm ² za uzemljenje 21 x 4 mm ² za uzemljenje 3 x 25 mm ² za nula 21 x 4 mm ² za nula |
| Materijal kućišta | Zadnji deo: tehno plastika Vrata: tehno plastika Prednja strana: tehno plastika |
| Boja | Orman: bela (RAL 9016) Prednja strana: siva (RAL 7004) Vrata: bezbojna |
| Segment tržišta | Stambene zgrade Male komercijalne zgrade |
| Dubina za ugradnju | 86 mm |
| Unutrašnja dubina | 84 mm |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Okruženje

| | |
|------------------------------------|---|
| Otpornost na vatru | Zadnji deo: 650 °C Prednja strana: 650 °C Vrata: 650 °C |
| Ip stepen zaštite | IP30 bez vrata IP40 sa vratima |
| Ik stepen zaštite | IK08 bez vrata IK09 sa vratima |
| Kategorija prenapona | II |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...60 °C |
| Standardi | IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3 |

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 5,637 kg |
| Pakovanje 1 visina | 17,5 cm |
| Pakovanje 1 širina | 50 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 52 cm |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| REACH bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|