

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# PRA24313

Pragma ugradni orman - IP40 - 3 x 13 modula -  
providna vrata



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Pragma
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormara	Razvodni orman
Širina	366 Mm zid: 396 mm spoljašnja strana:
Visina	630 Mm zid: 660 mm spoljašnja strana:
Dubina	41 Mm spoljašnja strana: 86 mm zid:
Nb of 18 mm modules per row	13
Nb of horizontal rows	3
Električna klasa izolacije	Klasa II Dupla izolacija
Obezbeđena oprema	2 x priključni blok 1 x identifikaciona oznaka 1 x set oznaka 1 x traka sa slepim poklopcima
Type of door	Providni

### Dopunske informacije

Montaža ormara	Ugradna
9 mm redovi	26
Ukupan broj 18 mm modula	39
Snaga disipacije u w	56 W
[in] nazivna struja	90 A
Tip šine	DIN
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Kablovski uvod	Bočni definisani otvori Kabl ili cev Odvojive ploče
Broj priključnih blokova	1 uzemljenje (Quick) sa 24 izvodi 1 nula (Quick) sa 24 izvodi
Izvodi razvodnog bloka	3 x 25 mm <sup>2</sup> za uzemljenje 21 x 4 mm <sup>2</sup> za uzemljenje 3 x 25 mm <sup>2</sup> za nula 21 x 4 mm <sup>2</sup> za nula
Materijal kućišta	Zadnji deo: tehno plastika Vrata: tehno plastika Prednja strana: tehno plastika
Boja	Orman: bela (RAL 9016) Prednja strana: siva (RAL 7004) Vrata: bezbojna
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade
Dubina za ugradnju	86 mm
Unutrašnja dubina	84 mm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdeneđenih informacija.

## Okruženje

Otpornost na vatru	Zadnji deo: 650 °C Prednja strana: 650 °C Vrata: 650 °C
Ip stepen zaštite	IP30 bez vrata IP40 sa vratima
Ik stepen zaštite	IK08 bez vrata IK09 sa vratima
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Standardi	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,000 cm
Package 1 Width	41,000 cm
Package 1 Length	67,000 cm
Package 1 Weight	5,372 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	17
Package 2 Height	160,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	103,324 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prikvatljivosti Proizvoda</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------