

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

PRA29213 Pragma nadgradni orman - IP30 - 2 x 13 modula - providna vrata



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Pragma
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormara	Razvodni orman
Širina	336 mm
Visina	450 mm
Dubina	143 mm
Nb of 18 mm modules per row	13
Nb of horizontal rows	2
Električna klasa izolacije	Klasa II Dupla izolacija
Obezbeđena oprema	2 x priključni blok 1 x identifikaciona oznaka 1 x set oznaka 1 x traka sa slepim poklopcima
Type of door	Providni

Dopunske informacije

Montaža ormara	Površinska
9 mm redovi	26
Ukupan broj 18 mm modula	26
Snaga disipacije u w	40 W
[In] nazivna struja	63 A
Tip šine	DIN
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Kablovski uvod	Kablovski kanal Odvojive ploče Kabl ili cev Predefinisane ploče
Broj priključnih blokova	1 uzemljenje (Quick) sa 24 izvodi 1 nula (Quick) sa 24 izvodi
Izvodi razvodnog bloka	3 x 25 mm ² za uzemljenje 21 x 4 mm ² za uzemljenje 3 x 25 mm ² za nula 21 x 4 mm ² za nula
Materijal kućišta	Zadnji deo: tehno plastika Prednja strana: tehno plastika
Boja	Orman: bela (RAL 9016) Prednja strana: siva (RAL 7004) Vrata: bezbojna
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade
Dubina za ugradnju	0 mm
Unutrašnja dubina	95 mm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Okruženje

Otpornost na vatru	Zadnji deo: 650 °C Prednja strana: 650 °C Vrata: 650 °C
Ip stepen zaštite	IP30 bez vrata IP40 sa vratima
Ik stepen zaštite	IK08 bez vrata IK09 sa vratima
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Standardi	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	4,384 kg
Pakovanje 1 visina	19 cm
Pakovanje 1 širina	35,5 cm
Pakovanje 1 dužina	46 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------