

# Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## RXZE2S114M

utičnice RXZ - odvojeni kontakti - 10 A - < 250 V - konektor - za relej RXM4..



### Osnovne informacije

|                                            |                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                            | Harmony Electromechanical Relays<br>Harmony Timer Relays                    |
| Kratko ime uređaja                         | RXZ                                                                         |
| Tip proizvoda ili komponente               | Utičnica                                                                    |
| Kompatibilnost proizvoda                   | Utični relej RXM sa 4 C/O kontakt[RETURN]Utični relej REXL sa 4 C/O kontakt |
| Tip kontakata i sastav                     | 4 C/O                                                                       |
| [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu | 10 A                                                                        |

### Dopunske informacije

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oblik pina                       | Ravni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [ue] nazivni napon               | < 250 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Raspored kleva                   | Odvojeni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Povezivanje - priključci         | Priključak, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom<br>Priključak, 2 x 0.25...2 x 1 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 17) fleksibilni sa kablovskim završetkom<br>Priključak, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka<br>Priključak, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) jednožični bez kablovskog završetka |
| Moment pritezanja                | < 1 N.m za M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Način fiksiranja                 | Sa zavrtnjem bez matice (panel)<br>Sistem na klik (35 mm simetrična DIN šina)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [uimp] nazivni napon impulsa     | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kategorija prenapona             | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stepen zaprljanosti              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Prodaja po nedeljivim količinama | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Širina                           | 27 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Masa proizvoda                   | 0,07 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Okruženje

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Ip stepen zaštite                   | IP20 u skladu sa IEC 60529   |
| Dielektrična snaga                  | 2500 V                       |
| Standardi                           | IEC 61984                    |
| Sertifikacija proizvoda             | CSA[RETURN]Lloyd's[RETURN]UL |
| Označavanje                         | CE                           |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C                  |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -40...55 °C                  |

## Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 2,679 cm |
| Package 1 Width              | 2,893 cm |
| Package 1 Length             | 8,219 cm |
| Package 1 Weight             | 62,2 g   |
| Unit Type of Package 2       | BB1      |
| Number of Units in Package 2 | 10       |
| Package 2 Height             | 6,6 cm   |
| Package 2 Width              | 11,4 cm  |
| Package 2 Length             | 13,7 cm  |
| Package 2 Weight             | 664,5 g  |
| Unit Type of Package 3       | S03      |
| Number of Units in Package 3 | 200      |
| Package 3 Height             | 30 cm    |
| Package 3 Width              | 30 cm    |
| Package 3 Length             | 40 cm    |
| Package 3 Weight             | 13,2 kg  |


## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                               |
| Propis REACh                 |  <a href="#">REACh Deklaracija</a>                                                                                  |
| REACh bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                                                   |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                                                   |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                                                   |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Informacije o RoHS izuzecima |  Da                                                                                                               |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| Profil cirkularnosti         | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                                                                                                                   |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|

## Dimensions



- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) 2 elongated holes  $\varnothing 3.5 \text{ mm} \times 6.5 \text{ mm} / \varnothing 0.13 \text{ in.} \times 0.25 \text{ in.}$
- (5) 2 bus jumpers

## Wiring Diagram

