

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

SMVS2000CAI

Easy UPS monofazni SMVS 2000 VA 230 V
sinusni



Pregled

Prezentacija	EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection in the most unstable power conditions.
--------------	---

Osnovne informacije

Naponski ulaz	230 V
Input voltage	220 V 240 V
Output voltage	230 V
Nazivna snaga u w	1400 W
Nazivna snaga u va	2000 VA
Tip proizvoda ili komponente	Uređaji za besprekidno napajanje (UPS)
Plug standard	IEC 60320 C14
Nb of power socket outlets	6 IEC 60320 C13
Broj kablova	1
Tip baterije	Olovna baterija
Obezbeđena oprema	CD sa dokumentacijom Uputstvo za upotrebu USB kabl

Opšte

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS

Fizički

Boja	Crna
Visina	24 cm
Širina	18 cm
Dubina	45,5 cm
Masa proizvoda	23,5 kg
Nosači za montažu	Floor-standing
Mounting preference	No preference
Način montiranja	Ne može se ugraditi u rek
Two post mountable	0
USB kompatibilno	No

Ulaz

Frekvencija mreže	45...65 Hz +/- 1 Hz automatsko prepoznavanje
Ograničenje napona ulaza	165...295 V

Izlaz

Maximum configurable power in W	1400 W
Output frequency	50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised
Mera talasnosti	3 : 1
UPS type	Line interactive
Wave type	Sinusni talas
Graph display	1
Maximum configurable power in VA	2000 VA
Transfer time	2-6 ms typical : 12 ms maximum

Usklađenost

Sertifikacija proizvoda	CE
Standardi	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2

Okolina

Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Relativna vlažnost	0...95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad	0...3000 m
Temperatura okoline za skladištenje	-10...40 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % Bez kondenzacije
Nadmorska visina skladištenja	0...15000 m
Nivo zvuka	45 dBA
IP stepen zaštite	IP20

Baterija i runtime

Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Battery recharge time	4 sati
Napon baterije	48 V
Kapacitet baterije	7 Ah
Battery charger power	75 W nazivno
Životni vek baterije	3...5 godina
Extended runtime	0

Komunikacija i upravljanje

Slobodni slotovi	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Prenaponska zaštita i filtriranje

Surge energy rate	125 J
-------------------	-------

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	26,9 kg
Pakovanje 1 visina	41,4 cm
Pakovanje 1 širina	31,9 cm
Pakovanje 1 dužina	60,4 cm

Održivost ponude

Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	2 years repair or replace
-----------	---------------------------