

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

SMVS750CAI

Easy UPS monofazni SMVS 750 VA 230 V
sinusni



Pregled

Prezentacija	EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection in the most unstable power conditions.
Vreme isporuke	Usually in Stock

Osnovne informacije

Main Input Voltage	230 V
Ulazni napon	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Nazivna snaga u w	525 W
Nazivna snaga u va	750 VA
Tip proizvoda ili komponente	Uređaji za besprekidno napajanje (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	6 IEC 60320 C13
Broj kablova	1
Tip baterije	Olovna baterija
Obezbeđena oprema	CD sa dokumentacijom Uputstvo za upotrebu USB kabl

Baterija i runtime

Broj slotova napunjenih baterijama	0
Broj slotova bez baterije	0
Vreme punjenja baterije	4 sati
Napon baterije	24 V
Kapacitet baterije	7 Ah
Snaga punjača baterija	33 W nazivno
Životni vek baterije	3...5 godina
Produženo vreme rada	0

Opšte

Broj slobodnih slotova za modul napajanja	0
Broj popunjenih slotova za modul napajanja	0
Redundantan	No
Veličina UPS uređaja	WS

Fizički

Boja	Crna
Visina	22 cm
Širina	16 cm
Dubina	41 cm
Masa proizvoda	13,6 kg
Nosači za montažu	Floor-standing
Odabrana ugradnja	No preference
Način montiranja	Ne može se ugraditi u rek
Montirati na dva stuba	0
USB kompatibilno	No

Ulaz

Frekvencija mreže	45...65 Hz +/- 1 Hz automatsko prepoznavanje
Ograničenje napona ulaza	165...290 V

Izlaz

Maksimalna podesiva snaga u W	525 W
Izlazna frekvencija	50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised
Mera talasnosti	3 : 1
Tip UPS uređaja	Line interactive
Wave type	Sinusni talas
Prikaz grafikona	1
Maksimalna podesiva snaga u VA	750 VA
Vreme transfera	2-6 ms typical : 12 ms maximum

Usklađenost

Sertifikacija proizvoda	CE[RETURN]UKCA
Standardi	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Okolina

Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Relativna vlažnost	0...95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad	0...3000 m
Temperatura okoline za skladištenje	-10...40 °C
Relativna vlažnost za skladištenje	0...95 % bez kondenzacije
Nadmorska visina skladištenja	0...15000 m
Nivo zvuka	45 dBA
IP stepen zaštite	IP20

Komunikacija i upravljanje

Slobodni slotovi	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Prenaponska zaštita i filtriranje

Stopa energije prenapona	190 J
--------------------------	-------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	27,200 cm
Package 1 Width	33,500 cm
Package 1 Length	50,800 cm
Package 1 Weight	16,601 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	45,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	81,004 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	2 years repair or replace
-----------	---------------------------