



# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# VW3A1006

## udaljeni terminal - za frekventne regulatore - IP54

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Pribor / posebni tip	Udaljeni terminal
Pribor / posebna kategorija	Pribor za signalizaciju i prikazivanje
Pribor / posebna namena	Frekventni regulator
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Altivar 12 Easy Altivar 310 Altivar 312 Solar Altivar 312
Ip stepen zaštite	IP54

### Dopunske informacije

Lokacija za montiranje	Vrata ormara
Masa proizvoda	0,25 kg

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,6 cm
Package 1 Width	6,7 cm
Package 1 Length	8,7 cm
Package 1 Weight	66,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	90
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,725 kg

### Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
SCIP broj	7161d12e-f65a-43f1-970c-ddc6260d9e62
Uredba REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	<a href="#">Da</a>
Kina RoHS regulacija	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoline	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	66

## Ugovorna garancija

---

Garancija

18 months

---