



# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# VW3A1113

## displej terminal - 128 x 64 piksela - IP21

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Altivar 610 Altivar Machine ATV340
Pribor / posebna kategorija	Pribor za signalizaciju i prikazivanje
Pribor / posebni tip	Displej
Pribor / posebna namena	Frekventni regulator
Specifične primene proizvoda	Za kontrolu, podešavanje i konfiguraciju frekventnog regulatora Prikaz trenutnih vrednosti Za čuvanje i upisivanje konfiguracije
Ip stepen zaštite	IP21

### Dopunske informacije

Korisnički jezik	Francuski Nemački Engleski Španski Italijanski Kineski
Sat realnog vremena	Bez
Tip displeja	Pozadinski osvetljen LCD ekran bela
Kapacitet poruka displeja	2 linije
Rezolucija u pikselima	128 x 64
Masa proizvoda	0,05 kg

### Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-15...50 °C
------------------------------------	-------------

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,700 cm
Package 1 Width	9,200 cm
Package 1 Length	12,400 cm
Package 1 Weight	99,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	45
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,360 kg

## Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
SCIP broj	1e93978f-15df-45bb-af19-570d1473ed50
Uredba REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	<a href="#">Da</a>
Kina RoHS regulacija	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoline	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	51