



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A3601

Ethercat 2 x RJ45 komunikacioni modul

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	Komunikacioni modul
Pribor / posebna kategorija	Komunikacioni pribor

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	Lexium 32M
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340 osim Sercos regulatora Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Lexium 32
Protokol komunikacionog porta	EtherCAT
Električna veza	2 konektora RJ45
Brzina prenosa	100 Mbps
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	100 m za 100 Mbps
Adresiranje	Logičko adresiranje Adresiranje čvora Adresiranje pozicije
Komunikacioni servis	Podrška za PDO i SDO Profil regulatora CiA 402 velocity mode u skladu sa IEC 61800-7-201 (CiA 402) CANopen preko EtherCAT-a (CoE)
Tip displeja	1 LED za status ulaza 1 LED za RUN 1 LED za grešku 1 LED za status izlaza

Okruženje

Standardi	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
-----------	---------------------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,300 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	61,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	30,000 cm

Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,580 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Uredba REACh	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoline	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a	Da
Povraćaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	2

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------