



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

VW3A3616 Ethernet TCP/IP komunikacioni modul

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	Komunikacioni modul
Pribor / posebna kategorija	Komunikacioni pribor

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	Lexium 32M
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Lexium 32
Protokol komunikacionog porta	Modbus TCP Ethernet/IP
Električna veza	1 konektor RJ45, Ethernet/IP 1 konektor RJ45, Modbus TCP
Brzina prenosa	10/100 Mbps
Adresiranje	IP uputstvo za adresiranje, BOOTP ili DHCP
Režim razmene	Half duplex i full duplex
Komunikacioni servis	Do 8 veza (uključuje i veze Modbus TCP/Ethernet IP) za Ethernet IP/Modbus TCP FDR Agent za Ethernet IP/Modbus TCP Čitanje holding registara (03), 63 reči maksimalno za Modbus TCP Čitanje ulaznih registara (04), 63 reči maksimalno za Modbus TCP Upis pojedinačnog registra (06) za Modbus TCP Upis više registara (16), 63 reči maksimalno za Modbus TCP Čitanje/Upis više registara (23) za Modbus TCP Čitanje identifikacije uređaja (43) za Modbus TCP Dijagnostike (08) za Modbus TCP I/O skeniranje : čitanje/upis 6 reči maksimalno za Modbus TCP Nadzor komunikacije za Modbus TCP SNMP agent za Ethernet IP Master/Slave hijerarhija ODVA AC profil regulatora i CiA 402 profil za Ethernet IP Nadzor fiksne komunikacije podesiv putem Ethernet IP skener adaptera (Master) za Ethernet IP
Tip displeja	1 LED za MS (status modula) 1 LED za NS (status mreže) 1 LED za aktivnost na Ethernet portu 1 LED za aktivnost Modbus TCP porta
Masa proizvoda	0,3 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,200 cm
Package 1 Width	6,100 cm
Package 1 Length	9,000 cm

Package 1 Weight	60,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,590 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Uredba REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoline	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a	Da
Povraćaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	2

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------