



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A3620

interfejs kartica za nadzor brzine - RS422 - 5V

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	Enkoder interfejs modul
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 32 Altivar Machine ATV320
[us] nazivni napon napajanja	5 V (granice napona: 5...5,5 V)
Broj impulsa po obrtaju	3600 za ATV32

Dopunske informacije


Kompatibilnost proizvoda	ATV32 (>= V1.8)
Tip zaštite	Zaštita od preopterećenja Zaštita od kratkog spoja
Maksimalna radna frekvencija	250 kHz
Ulazni signal	TTL
Električna veza	Priključak, kapacitet priključka: 1.5 mm ² (AWG 16), enkoder, 200 mA
Masa proizvoda	0,3 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,700 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	55,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	96
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,071 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
SCIP broj	2a2f2e41-9976-44a1-aaef-cecaebe1de88
Uredba REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu

Izjava o zaštiti okoline	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No
