



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A3720

Ethernet/IP, ModbusTCP komunikacioni modul - 2RJ45

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	Komunikacioni modul

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Process ATV600 Altivar Process Modular
Protokol komunikacionog porta	Modbus TCP Ethernet/IP
Električna veza	2 konektora RJ45, Ethernet IP/Modbus TCP
Brzina prenosa	10/100 Mbps
Režim razmene	Half duplex i full duplex
Komunikacioni servis	SNMP agent za Ethernet IP Modbus TCP server za Ethernet IP/Modbus TCP Ethernet/IP adapter za Ethernet IP Podrška za RSTP za Ethernet IP FTP za Ethernet IP ODVA AC drive i CiA 402 profil za Ethernet IP/Modbus TCP Auto-MDIX za Ethernet IP/Modbus TCP 32 parametra IN - 32 parametra OUT implicitna razmena poruka za Ethernet IP/ Modbus TCP FDR za Ethernet IP/Modbus TCP
Tip komunikacione mreže	IPv6 (Internet protokol)
Topologija	Daisy chain
Protokol za sinhronizaciju vremena	SNTP
Veb server	Ugrađen HTTP server
Veb servisi	Čuvanje/Čitanje konfiguracije frekventnog regulatora Podešavanje i dijagnostika frekventnog regulatora Nadzor energije Grafički elementi (identifikacija, upravljanje, tabela podataka, dijagn., grafikoni) Nadogradnja firmvera frekventnog regulatora Podesiva početna stranica Nadzor frekventnog regulatora Podešavanje i nadzor funkcije pumpe Ethernet podešavanje i dijagnostika
Tip displeja	1 LED za MS (status modula) 1 LED za NS (status mreže) 1 LED za TX/RX (slanje/prijem port 1) 1 LED za TX/RX (slanje/prijem port 2)
Komunikacioni profil	CIP AC Drive CiA 402
Masa proizvoda	0,2 kg

Okruženje

Sertifikacije proizvoda	ODVA[RETURN]Achilles: nivo 2
-------------------------	------------------------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,700 cm
Package 1 Width	13,000 cm
Package 1 Length	18,800 cm
Package 1 Weight	159,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,290 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
SCIP broj	Eabe1c38-4fea-4053-a04b-f026433c8b42
Uredba REACh	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoline	Profil Ekološke Prikvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a	Da
Povraćaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	4