



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A3721

communication module EtherNet IP ModbusTCP MultiDrive Link , Altivar, 10 or 100Mbps, 2 x RJ45 connectors

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	Komunikacioni modul

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Process ATV600 Altivar Process Modular
Protokol komunikacionog porta	MD-Link Ethernet/IP Modbus TCP
Električna veza	2 konektora RJ45, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Brzina prenosa	10/100 Mbps
Režim razmene	Half duplex i full duplex
Komunikacioni servis	SNMP agent za Ethernet IP Modbus TCP server za Ethernet IP/Modbus TCP Ethernet/IP adapter za Ethernet IP Podrška za RSTP za Ethernet IP FTP za Ethernet IP ODVA AC drive i CiA 402 profil za Ethernet IP/Modbus TCP Auto-MDIX za Ethernet IP/Modbus TCP 32 parametra IN - 32 parametra OUT implicitna razmena poruka za Ethernet IP/ Modbus TCP FDR za Ethernet IP/Modbus TCP
Tip komunikacione mreže	IPv6 (Internet protokol)
Topologija	Daisy chain
Protokol za sinhronizaciju vremena	SNTP
Veb server	Ugrađen HTTP server
Veb servisi	Grafički elementi (identifikacija, upravljanje, tabela podataka, dijagn., grafikoni) Nadzor energije Podesiva početna stranica Čuvanje/Čitanje konfiguracije frekventnog regulatora Ethernet podešavanje i dijagnostika Podešavanje i nadzor funkcije pumpe Nadogradnja firmvera frekventnog regulatora Nadzor frekventnog regulatora Podešavanje i dijagnostika frekventnog regulatora
Tip displeja	1 LED za MS (status modula) 1 LED za NS (status mreže) 1 LED za TX/RX (slanje/prijem port 1) 1 LED za TX/RX (slanje/prijem port 2)
Komunikacioni profil	CIP AC Drive CiA 402
Masa proizvoda	0,2 kg

Okruženje

Sertifikacije proizvoda	ODVA[RETURN]Achilles: nivo 2
-------------------------	------------------------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	13,0 cm
Package 1 Length	19,0 cm
Package 1 Weight	151,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,917 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
SCIP broj	Eabe1c38-4fea-4053-a04b-f026433c8b42
Uredba REACh	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoline	Profil Ekološke Prikvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a	Da
Povraćaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	4