



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A3802

safety module advanced electronic card, Altivar, 24V DC

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Tip proizvoda ili komponente	Sigurnosni modul
Specifične primene proizvoda	Obrada materijala Rukovanje materijalom Architecture without suspended/vertical or pulling loads

Dopunske informacije

Sigurnosna funkcija	SS1 (safe stop 1) SLS (safe limited speed) SMS (safe maximum speed) SBC (safe brake control)
Nazivni napon	24 V DC - 15...20 %
Napon izlaza	24 V DC
Input current	<= 20 mA without load
Maksimalna struja preklapanja	0,5 A
Maksimalni pad napona	<1 V at 0.5 A
Zaostalo talasanje	< 5 %
Induktivno opterećenje	15 H za for 100 mA 0,6 H za for 500 mA
Maksimalna kapacitivnost opterećenja	1 µF
Nosači za montažu	Integrated in drive

Okruženje

Standardi	IEC/EN 61800-5-2
-----------	------------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,800 cm
Package 1 Width	13,000 cm
Package 1 Length	19,000 cm
Package 1 Weight	223,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,477 kg

Održivost ponude

Uredba REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoline	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
Povraćaj	No