



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

VW3A4406

dodatni EMC ulazni filter - trofazno napajanje - 90 A

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	EMC ulazni filter
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 71 Altivar 212 Altivar 61
Kompatibilnost proizvoda	ATV212HU22N4 ATV212HU30N4 ATV212HD22M3X ATV61HD18M3X ATV61HD22M3X ATV61HD22N4 ATV71HD18M3X ATV71HD22M3X ATV71HD22N4 ATV71WD22N4
Specifične primene proizvoda	Ulazni filter za radio smetnje
[in] nazivna struja	90 A
Termički gubici	13,5 W za ATV21HD30N4 27,1 W za ATV21HD22M3X 7,3 W za ATV21HD22N4 34 W za 200...240 V AC ATV61/ATV71 frekventni regulatori 11 W za 380...480 V AC ATV61/ATV71 frekventni regulatori
Broj faza mreže	Trofazno

Dopunske informacije

Električna veza	Priključak 50 mm ² AWG 0
Moment pritezanja	6 N.m
Maksimalno curenje struje	60 MA pri 400 V 50 Hz 33 MA pri 400 V 50 Hz 40,6 MA pri 480 V 60 Hz 84,5 mA pri 480 V 60 Hz
Napon napajanja	200...240 V 380...500 V
Tolerancija	10 %
Masa proizvoda	15 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 IP41 (gornji deo)
Relativna vlažnost	0...93 % u skladu sa IEC 68-2-3
Temperatura okoline za rad	-10...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...65 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	<= 1000 m bez smanjenja struje 1000...3000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m
Otpornost na vibracije	1 gn (f= 13...150 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6 1.5 mm između pikova (f= 3...13 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	15 gn za 11 milisekundi u skladu sa EN/IEC 60068-2-27
Standardi	EN 133200

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	20,000 cm
Package 1 Width	91,500 cm
Package 1 Length	47,000 cm
Package 1 Weight	13,862 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	50,086 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Uredba REACh	REACH Deklaracija
Bez SVHC-a REACh	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Povraćaj	No

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------