

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# VW3A4408

## dodatni EMC ulazni filter - trofazno napajanje - 180 A

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Tip proizvoda ili komponente	EMC ulazni filter
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 212
Kompatibilnost proizvoda	ATV212HD30M3X ATV212HD55N4 ATV212HD75N4 ATV61HD30M3X ATV61HD37M3X ATV61HD45M3X ATV61HD45N4 ATV61HD55N4 ATV61HD75N4 ATV71HD30M3X ATV71HD37M3X ATV71HD45M3X ATV71HD45N4 ATV71HD55N4 ATV71HD75N4 ATV71WD45N4 ATV71WD55N4 ATV71WD75N4
Specifične primene proizvoda	Ulazni filter za radio smetnje
[in] nazivna struja	180 A
Termički gubici	18 W za ATV21HD55N4 34 W za ATV21HD75N4 23,1 W za ATV21HD30M3X 58 W za ATV61/ATV71 frekventne regulatore
Broj faza mreže	Trofazno

### Dopunske informacije

Električna veza	Priključak 150 mm <sup>2</sup> 300 kcmil
Moment pritezanja	25 N.m
Maksimalno curenje struje	140 MA pri 400 V 50 Hz 193 MA pri 480 V 60 Hz 80 MA pri 400 V 50 Hz 86,3 mA pri 480 V 60 Hz
Napon napajanja	380...500 V 200...240 V
Tolerancija	10 %
Masa proizvoda	40 kg

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 IP41 (gornji deo)
Relativna vlažnost	0...93 % u skladu sa IEC 68-2-3
Temperatura okoline za rad	-10...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...65 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	<= 1000 m bez smanjenja struje <= 1000 m bez smanjenja karakteristika 1000...3000 m sa smanjenjem vrednosti struje 1 % na 100 m

Otpornost na vibracije	1 gn (f= 13...150 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6 1.5 mm između pikova (f= 3...13 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	15 gn za 11 milisekundi u skladu sa EN/IEC 60068-2-27
Standardi	EN 133200

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30,5 cm
Package 1 Width	56,0 cm
Package 1 Length	105,0 cm
Package 1 Weight	30,0 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	1
Package 2 Height	150 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	42 kg
Package 3 Height	150 cm

## Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Uredba REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	<a href="#">Da</a>
Kina RoHS regulacija	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Povraćaj	No

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------