



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A4421

dotatni EMC filter - 17.6 A - 1 PH - 200...240 V

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar Lexium
Tip proizvoda ili komponente	EMC ulazni filter
Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium 32 Altivar Machine ATV320 Lexium 28 Altivar 32
Kompatibilnost proizvoda	LXM28A ATV32, 200...240 V, 1.1...1.5 kW LXM32, jednofazni, linijska struja 8.4...12.9 A Frekventni regulator ATV320...B pri 1,1 kW, 200...240 V, monofazno Frekventni regulator ATV320...B pri 1,5 kW, 200...240 V, monofazno
Specifične primene proizvoda	Ulazni filter za radio smetnje
Lokacija za montiranje	Na strani frekventnog regulatora
Broj faza mreže	Monofazno

Dopunske informacije

Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	20 M u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C1 50 m u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C2
[in] nazivna struja	17,6 A
Termički gubici	6,9 W
Nazivni napon mreže	200...240 V
Tolerancija	- 15...10 %
Masa proizvoda	0,775 kg
Kompatibilnost emc filtera	Tip 021

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	18,000 cm
Package 1 Length	23,300 cm
Package 1 Weight	634,000 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	84
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	66,256 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Uredba REACH	REACH Deklaracija
Bez SVHC-a REACH	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Povraćaj	No

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------