



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A4423

dotatni EMC filter - 25 A - 3-fazno

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar Lexium
Tip proizvoda ili komponente	EMC ulazni filter
Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium 32 Lexium 52 Lexium 28 Altivar Machine ATV340
Kompatibilnost proizvoda	LXM28A LXM32, trofazni, linijska struja 14.6...18.1 A Frekventni regulator ATV340 pri 2,2 kW, 380...480 V Frekventni regulator ATV340 pri 3 kW, 380...480 V Frekventni regulator ATV340 pri 4 kW, 380...480 V Frekventni regulator ATV340 pri 5,5 kW, 380...480 V Frekventni regulator ATV340 pri 7,5 kW, 380...480 V
Specifične primene proizvoda	Ulazni filter za radio smetnje
Lokacija za montiranje	Na strani frekventnog regulatora
Broj faza mreže	Trofazno

Dopunske informacije

Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	20 M u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C1 50 M u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C2 100 m u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C3
[in] nazivna struja	25 A
Termički gubici	15,8 W
Nazivni napon mreže	380...500 V
Tolerancija	- 15...10 %
Masa proizvoda	1,35 kg
Kompatibilnost emc filtera	Tip 023

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,200 cm
Package 1 Width	22,400 cm
Package 1 Length	29,600 cm
Package 1 Weight	1,532 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	44
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	65,736 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Uredba REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Povraćaj	No

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------