



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

VW3A4424 dodatni EMC filter - 47 A - 3 PH

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar Lexium
Tip proizvoda ili komponente	EMC ulazni filter
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Machine ATV320 Lexium 28 Altivar 32 Lexium 32
Kompatibilnost proizvoda	LXM28A ATV32, 380...500 V, 5...7.5 kW Frekventni regulator ATV320 pri 5,5 kW, 380...500 V, trofazno Frekventni regulator ATV320 pri 7,5 kW, 380...500 V, trofazno Frekventni regulator ATV320...W/ATV320...WS pri 5,5 kW, 380...500 V, trofazno Frekventni regulator ATV320...W/ATV320...WS pri 7,5 kW, 380...500 V, trofazno
Specifične primene proizvoda	Ulazni filter za radio smetnje
Lokacija za montiranje	Ispod frekventnog regulatora
Broj faza mreže	Trofazno

Dopunske informacije

Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	20 M u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C1 100 M u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C2 150 m u skladu sa IEC 61800-3 kategorija C3
[in] nazivna struja	47 A
Termički gubici	19,3 W
Nazivni napon mreže	380...500 V
Tolerancija	- 15...10 %
Masa proizvoda	3,15 kg
Kompatibilnost emc filtera	Tip 024

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	24,000 cm
Package 1 Length	46,800 cm
Package 1 Weight	3,010 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	22
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	80,760 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Uredba REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Povraćaj	No

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------