

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A5107

motorna prigušnica - 759 A - za frekventne regulatore Altivar - IP00

Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Motorna prigušnica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 71 Altivar Process ATV900 Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q Altivar Process ATV600
Specifične primene proizvoda	Izlazni filter
[in] nazivna struja	759 A
Kompatibilnost proizvoda	ATV71HC25N4 ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61HC40N4 ATV61HC50Y ATV61HC63Y ATV61QC31N4 ATV61QC40N4 ATV61QC40Y ATV61QC50Y ATV71HC28N4 ATV71HC31N4 ATV71HC40N4 ATV71HC40Y ATV71HC50Y ATV71QC25N4 ATV71QC31N4 ATV71QC31Y ATV71QC40Y ATV630 frekventni regulator montaža na zid - 250 kW, 380...480 V ATV630 frekventni regulator montaža na zid - 315 kW, 380...480 V ATV930 frekventni regulator montaža na zid - 250 kW, 380...480 V ATV930 frekventni regulator montaža na zid - 315 kW, 380...480 V
Potrebna količina	3
Električna veza	Konektor 2 x M12

Dopunske informacije

Maksimalna dužina kabla motora	200 M oklopljen kabl P motora 250...355 kW pri 380...480 V 1 250 M neoklopljen kabl P motora 250...355 kW pri 380...480 V 1 150 M oklopljen kabl P motora 400...630 kW pri 500...690 V 1 250 M neoklopljen kabl P motora 400...630 kW pri 500...690 V 1 250 M oklopljen kabl P motora 400...630 kW pri 500...690 V 2 400 m neoklopljen kabl P motora 400...630 kW pri 500...690 V 2
Dv/dt	500 V/μs maksimalno pri 400 V 750 V/μs maksimalno pri 500 V 1000 V/μs maksimalno pri 690 V
Termički gubici	598 W
Maksimalna izlazna frekvencija pogona	100 Hz
Temperatura okoline za rad	-10...50 °C
Masa proizvoda	93 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 (sa setovima VW3A9612,613) IP00
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	75,000 cm
Package 1 Width	60,000 cm
Package 1 Length	80,000 cm
Package 1 Weight	100,500 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Uredba REACH	REACH Deklaracija
Bez SVHC-a REACH	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Povraćaj	No

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------