

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A5108

motorna prigušnica - 1188 A - za frekventne regulatore ATV61/ATV71 - IP00

Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Motorna prigušnica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71
Specifične primene proizvoda	Izlazni filter
[in] nazivna struja	1188 A
Kompatibilnost proizvoda	ATV61HC40N4 ATV71HC40N4 ATV61HC50N4 ATV61HC63N4 ATV61HC80Y ATV61QC50N4 ATV61QC63N4 ATV61QC63Y ATV61QC80Y ATV71HC50N4 ATV71HC63Y ATV71QC40N4 ATV71QC50N4 ATV71QC50Y ATV71QC63Y
Potrebna količina	3
Električna veza	Konektor 3 x M12

Dopunske informacije

Maksimalna dužina kabla motora	250 M oklopljen kabl P motora 400...630 kW pri 380...480 V 1 300 M neoklopljen kabl P motora 400...630 kW pri 380...480 V 1 150 M oklopljen kabl P motora 630...800 kW pri 500...690 V 1 250 M neoklopljen kabl P motora 630...800 kW pri 500...690 V 1 250 M oklopljen kabl P motora 630...800 kW pri 500...690 V 2 400 m neoklopljen kabl P motora 630...800 kW pri 500...690 V 2
Dv/dt	500 V/μs maksimalno pri 400 V 750 V/μs maksimalno pri 500 V 1000 V/μs maksimalno pri 690 V
Termički gubici	682 W
Maksimalna izlazna frekvencija pogona	100 Hz
Temperatura okoline za rad	-10...50 °C
Masa proizvoda	120 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 (sa setovima VW3A9612,613) IP00
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	60,500 cm
Package 1 Width	57,000 cm
Package 1 Length	75,000 cm
Package 1 Weight	101,000 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Uredba REACH	REACH Deklaracija
Bez SVHC-a REACH	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Povraćaj	No

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------