



# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# VW3A7101

## kočiona jedinica - 200 kW - 400 V - za frekventne regulatore

### Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61 Altivar Process ATV900
Kompatibilnost proizvoda	ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV61QC31N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71HC28N4 ATV71QC16N4 ATV71QC20N4 ATV71QC25N4 Frekventni regulator ATV930 bez jedinice za kočenje 250 kW 380...480 V Frekventni regulator ATV930 bez jedinice za kočenje 315 kW 380...480 V
Termički gubici	550 W
Minimalna vrednost otpornika	1.05 Ω
Tip zaštite	Integrisana termička zaštita sa termička sonda

### Dopunske informacije

Maksimalna snaga kočenja	420 kW
Stalna snaga kočenja	200 kW pri 400 V (pri konstantnoj snazi i dostignutom pragu)
Faktor opterećenja	0,05 za 420 kW pri konstantnoj snazi i dostignutom pragu 0,15 za 320 kW pri konstantnoj snazi i dostignutom pragu 0,5 za 250 kW pri konstantnoj snazi i dostignutom pragu
Prag akvizicije	785 V DC +/- 1 %
Maksimalni dc bus napon	850 V
Masa proizvoda	30 kg
Količina vazduha za hlađenje	100 m3/h
Radni položaj	Vertikalno

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Nadmorska visina za rad uređaja	2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Stepen zaprljanosti	2 u skladu sa EN 50178
Otpornost vibracija	0.2 g

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdeneđenih informacija.

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	37,000 cm
Package 1 Width	110,000 cm
Package 1 Length	49,000 cm
Package 1 Weight	48,000 kg

## Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
SCIP broj	6ae1b3ec-5312-4bb9-97ce-ee6aa2b64180
Uredba REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	<a href="#">Da</a>
Kina RoHS regulacija	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoline	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	323

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------