



# Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# VW3A7603R07

braking resistor - 27 ohm - 200 W - cable 0.75  
m - IP65

## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar Lexium
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Lexium 15 Lexium 52 Lexium 32 Lexium 32i Lexium 05 Lexium 28 Easy Lexium 16
Kompatibilnost proizvoda	ATV32HU22M2 Frekventni regulator ATV320 pri 2,2 kW, 200...240 V, monofazno Servo regulator LXM16D pri 0,75 kW, 200...230 V, monofazno Servo regulator LXM16D pri 1 kW, 200...230 V, monofazno Servo regulator LXM16D pri 1,5 kW, 200...230 V, monofazno
Tip proizvoda ili komponente	Kočioni otpornik
Omska vrednost	27 Ω

## Dopunske informacije

Vršna energija	4300 J pri 480 V 4900 J pri 400 V 7400 J pri 230 V 9700 J pri 115 V
Prosečna dostupna snaga	50 W pri 50 °C
Stalna snaga	200 W
Tip zaštite	Termička zaštita preko servo regulatora
Masa proizvoda	0,93 kg
Dužina kabla	0,75 m

## Okruženje

Ip stepen zaštite	IP65
Temperatura okoline za skladištenje	-25...85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	0...50 °C

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	40,000 cm
Package 1 Length	13,000 cm
Package 1 Weight	920,500 g

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

## Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Uredba REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	<a href="#">Da</a>
Kina RoHS regulacija	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Bez PVC-a	Da
Povraćaj	No

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------