



# Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## VW3A7703 kočioni otpornik - IP 20 - 28 Ω - 200 W

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 61 Altivar 312 Altivar 32 Altivar 312 Solar Altivar 31C
Kompatibilnost proizvoda	ATV312HD11N4 ATV312HD11S6 ATV312HD15N4 ATV312HD15S6 ATV312HU40M3 ATV31CD11N4 ATV31CD15N4 ATV32HD11N4 ATV32HD15N4 ATV61HD18Y ATV61HD22Y ATV61HU30M3 ATV61HU40M3 ATV61WD15N4 ATV61WD15N4C ATV61WD18N4 ATV61WD18N4C ATV71HD11N4 ATV71HD15N4 ATV71HD15Y ATV71HD18Y ATV71HU30M3 ATV71HU40M3 ATV71PD11N4Z ATV71WD11N4 ATV71WD15N4 Frekventni regulator ATV310 pri 11 kW
Omska vrednost	28 Ω
[ue] nazivni radni napon	24 V DC pri 0,1 A 250 V AC pri 1 A

### Dopunske informacije

Prosečna dostupna snaga	200 W pri 50 °C 231 W pri 40 °C
Električna veza	Priključak, kapacitet priključka: ≤ 1.5 mm <sup>2</sup> / AWG 16 za temperaturni prekidač Priključak, kapacitet priključka: ≤ 4 mm <sup>2</sup> / AWG 28 za frekventni regulator
Temperature controlled switch contact resistance	60 μΩ
Tip zaštite	Termička zaštita frekventnim regulatorom ili temperaturnim prekidačem pri 120 °C
Širina	140 mm
Visina	393 mm
Dubina	120 mm
Masa proizvoda	3,5 kg

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	0...50 °C

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,800 cm
Package 1 Width	25,800 cm
Package 1 Length	50,000 cm
Package 1 Weight	3,882 kg
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	35,920 kg

## Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Uredba REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
Bez SVHC-a REACH	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	<a href="#">Da</a>
Kina RoHS regulacija	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Povraćaj	No

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------