



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A7704

kočioni otpornik - IP 20 - 15 Ω - 1000 W

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 312 Solar Lexium 32 Altivar 61 Lexium 32i Altivar 312 Lexium 52
Kompatibilnost proizvoda	ATV312HU55M3 ATV312HU75M3 ATV61HD18N4 ATV61HD22N4 ATV61HD30N4 ATV61HD30Y ATV61HD37Y ATV61HD45Y ATV61HU55M3 ATV61HU75M3 ATV61WD22N4 ATV61WD22N4C ATV61WD30N4 ATV61WD30N4C ATV61WD37N4 ATV61WD37N4C ATV71HD18N4 ATV71HD22N4 ATV71HD22Y ATV71HD30N4 ATV71HD30Y ATV71HD37Y ATV71HU55M3 ATV71HU75M3 ATV71WD18N4 ATV71WD22N4 ATV71WD30N4 LXM32MC10N4 LXM32MD85N4
Omska vrednost	15 Ω
[ue] nazivni radni napon	24 V DC pri 0,1 A 250 V AC pri 1 A

Dopunske informacije

Prosečna dostupna snaga	1 kW pri 50 °C 1,154 kW pri 40 °C
Stalna snaga	1000 W
Električna veza	M6 ogoljena žica za frekventni regulator Priključak, kapacitet priključka: ≤ 2.5 mm ² / AWG 14 za temperaturni prekidač
Temperature controlled switch contact resistance	60 μΩ
Tip zaštite	Termička zaštita frekventnim regulatorom ili temperaturnim prekidačem pri 120 °C
Širina	240 mm
Visina	484 mm
Dubina	301 mm
Masa proizvoda	11 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	0...50 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	33,400 cm
Package 1 Width	40,800 cm
Package 1 Length	57,000 cm
Package 1 Weight	9,476 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	138,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	124,712 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Uredba REACH	REACH Deklaracija
Bez SVHC-a REACH	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Povraćaj	No

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------