



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A7725

braking resistor, Altivar, IP00, 100Ohm, 200W

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 312 Solar Altivar 312 Easy Altivar 310 Easy Altivar 310L
Kompatibilnost proizvoda	Frekventni regulator ATV310 pri 3 kW Frekventni regulator ATV310 pri 4 kW ATV312HU30N4 ATV312HU40N4 ATV312HU40S6 Frekventni regulator ATV310L pri 0,75 kW Frekventni regulator ATV310L pri 1,5 kW Frekventni regulator ATV310L pri 2,2 kW Frekventni regulator ATV310L pri 3,0 kW Frekventni regulator ATV310L pri 4,0 kW Frekventni regulator ATV310L pri 5,5 kW
Omska vrednost	100 Ω

Dopunske informacije

Prosečna dostupna snaga	200 W
-------------------------	-------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	23,2 cm
Package 1 Length	16,6 cm
Package 1 Weight	762,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,774 kg

Održivost ponude

Uredba REACH	REACH Deklaracija
Bez SVHC-a REACH	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Povraćaj	No

Ugovorna garancija

Garancija

18 months
