



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

VW3A7733

Otpornik za kočenje, Altivar, 16 omi, 1,1 kW,
IP20

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Tip proizvoda ili komponente	Kočioni otpornik
Omska vrednost	16 Ω
[ue] nazivni radni napon	24 V DC 250 V AC

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	<p>Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 18,5 kW 380...480 V svetlosni ciklus</p> <p>Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 22 kW 380...480 V svetlosni ciklus</p> <p>Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 30 kW 380...480 V svetlosni ciklus</p> <p>Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 5,5 kW 200...240 V svetlosni ciklus</p> <p>Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 7,5 kW 200...240 V svetlosni ciklus</p> <p>Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 18,5 kW 380...480 V svetlosni ciklus</p> <p>Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 22 kW 380...480 V svetlosni ciklus</p> <p>Frekventni regulator ATV950 montaža na zid 30 kW 380...480 V svetlosni ciklus</p> <p>Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 5,5 kW 200...240 V srednji ciklus</p> <p>Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 7,5 kW 200...240 V srednji ciklus</p> <p>Frekventni regulator ATV340 15 kW 380...480 V svetlosni ciklus</p> <p>Frekventni regulator ATV340 18 kW 380...480 V svetlosni ciklus</p> <p>Frekventni regulator ATV340 22 kW 380...480 V svetlosni ciklus</p> <p>Frekventni regulator ATV320 4 kW 200...240 V</p> <p>Frekventni regulator ATV320 5,5 kW 200...240 V</p> <p>Frekventni regulator ATV320 15 kW 380...480 V</p> <p>Frekventni regulator ATV930 22 kW 500...690 V svetlosni ciklus</p> <p>Frekventni regulator ATV930 30 kW 500...690 V svetlosni ciklus</p> <p>Frekventni regulator ATV930 37 kW 500...690 V svetlosni ciklus</p> <p>Frekventni regulator ATV930 30 hp 600 V svetlosni ciklus</p> <p>Frekventni regulator ATV930 40 hp 600 V svetlosni ciklus</p> <p>Frekventni regulator ATV930 50 hp 600 V svetlosni ciklus</p>
Radni ciklus	<p>Svetlosni ciklus (zahtevne aplikacije) <0,8 sekundi braking with 150 % braking torque for a 40 sekundi cycle</p> <p>Svetlosni ciklus (normalan rad) <0,8 sekundi braking with 1.2 braking torque for a 40 sekundi cycle</p> <p>Srednji ciklus (normalan rad) <4 sekundi braking with 1.35 braking torque for a 40 sekundi cycle</p> <p>Srednji ciklus (zahtevne aplikacije) <4 sekundi braking with 1.65 braking torque for a 40 sekundi cycle</p>
Prosečna dostupna snaga	1,1 kW pri 50 °C
Električna veza	<p>Priključak, kapacitet priključka: ≤ 10 mm² / AWG 8 za frekventni regulator</p> <p>Priključak, kapacitet priključka: ≤ 2.5 mm² / AWG 12 za temperaturni prekidač</p>
Tip zaštite	Termička zaštita frekventnim regulatorom ili temperaturnim prekidačem pri 120 °C
Širina	190 mm
Visina	570 mm
Dubina	180 mm
Masa proizvoda	3,8 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenevidenih informacija.

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	0...50 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	20,600 cm
Package 1 Width	25,200 cm
Package 1 Length	58,200 cm
Package 1 Weight	4,434 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	44,164 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Uredba REACH	REACH Deklaracija
Bez SVHC-a REACH	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Povraćaj	No