



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A8306D30

kabl za Modbus serijsku vezu-1 x RJ45 i
slobodne žice na drugom kraju - kabl 3 m

Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|--|
| Pribor / posebna kategorija | Pribor za povezivanje |
| Pribor / posebni tip | Kabl za povezivanje |
| Pribor / posebna namena | Kabl za Modbus serijsku vezu |
| Pribor / posebna namena | Ethernet mreža XBTGT terminal Modbus serijska veza Uređaj za meko zaustavljanje Twido PC uređaj za programiranje |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | TeSys U Harmony XBT Twido Advantys OTB Lexium SD3 Altistart Altivar |
| Dužina kabla | 3 m |
| Električna veza | 1 muški konektor RJ45 Slobodan kraj |

Dopunske informacije

| | |
|----------------|---------|
| Masa proizvoda | 0,15 kg |
|----------------|---------|

Pakovanje

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 3,000 cm |
| Package 1 Width | 13,000 cm |
| Package 1 Length | 13,000 cm |
| Package 1 Weight | 107,000 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 40 |
| Package 2 Height | 30,000 cm |
| Package 2 Width | 30,000 cm |
| Package 2 Length | 40,000 cm |
| Package 2 Weight | 4,750 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 320 |
| Package 3 Height | 75,000 cm |
| Package 3 Width | 60,000 cm |
| Package 3 Length | 80,000 cm |
| Package 3 Weight | 47,484 kg |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Održivost ponude

| | |
|------------------------------------|--|
| Pakovanje bez plastike | Ne |
| Pakovanje sa recikliranim kartonom | Da |
| Uredba REACh | REACh Deklaracija |
| Bez SVHC-a REACh | Da |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Informacije o izuzeću od RoHS | Da |
| Kina RoHS regulacija | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Povraćaj | No |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|