



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A9208

komplet za UL tip 1 usaglašenost - za pogon sa
promenljivom brzinom

Osnovne informacije

Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Pribor / posebni tip	Komplet za usaglašenost
Stepen zaštite	UL tip 1
Kompatibilnost proizvoda	ATV212HD30N4 ATV212HD55N4 ATV212HD75N4 ATV61HD37Y ATV61HD45N4 ATV61HD45Y ATV61HD55N4 ATV61HD55Y ATV61HD75N4 ATV61HD75Y ATV61HD90Y ATV71HD37Y ATV71HD45N4 ATV71HD45Y ATV71HD55N4 ATV71HD55Y ATV71HD75N4 ATV71HD75Y ATV71HD90Y
Pribor / posebna namena	Frekventni regulator
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar 61 Altivar 212 Altivar 71

Dopunske informacije

Sastav seta	1 uputstvo Pribor za montažu Svi mehanički delovi, uključujući prethodno isečenu ploču za povezivanje cevi
Masa proizvoda	7 kg

Okruženje

Standardi	UL tip 1
-----------	----------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	25,0 cm
Package 1 Width	24,0 cm
Package 1 Length	34,0 cm
Package 1 Weight	3,0 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	77,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	38,5 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Uredba REACH	REACH Deklaracija
Bez SVHC-a REACH	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Povraćaj	No

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------