



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

VW3CANKCDF 180T

CANopen ženski SUB-D9 konektor - ravni

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	CANopen
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Pribor / posebni tip	Konektor
Pribor / posebna namena	CANopen ženski SUB-D 9 konektor
Pribor / posebna namena	Frekventni regulator
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Machine ATV340 osim Sercos regulatora Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 61
Ip stepen zaštite	IP20
Dodatne informacije	Prekidač za linijsku terminaciju Izlaz kabla na 180°

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	5,4 cm
Package 1 Length	7,1 cm
Package 1 Weight	44 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,686 kg

Održivost ponude

Uredba REACH	REACH Deklaracija
Bez SVHC-a REACH	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Povraćaj	No

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------