



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VZ1L040U600T

line choke, Altistart 48, 0.6mH, 40A, IP20

Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Linijaska prigušnica
Vrednost induktivnosti	0,6 mH
[in] nazivna struja	40 A
Ip stepen zaštite	IP20

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Altistart 48
Kompatibilnost proizvoda	ATS48D32. ATS48D48.
Masa proizvoda	5,1 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	23,000 cm
Package 1 Width	21,000 cm
Package 1 Length	15,000 cm
Package 1 Weight	6,925 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	151,500 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Uredba REACh	REACh Deklaracija
Bez SVHC-a REACh	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Povraćaj	No

Ugovorna garancija

Garancija

18 months
