



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VZ1L325U075T

linijska prigušnica za Altistart 48 - 0.075 mH -
325 A - IP00

Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Linijaska prigušnica
Vrednost induktivnosti	0,075 mH
[in] nazivna struja	325 A
Ip stepen zaštite	IP00

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Altistart 48
Kompatibilnost proizvoda	ATS48D32.
Masa proizvoda	28,9 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	32,000 cm
Package 1 Width	30,500 cm
Package 1 Length	37,000 cm
Package 1 Weight	32,760 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	144,040 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Uredba REACh	REACh Deklaracija
Bez SVHC-a REACh	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Povraćaj	No

Ugovorna garancija

Garancija

18 months
