



### Produktdata

Produktfamilj	TeSys
Produktnamn	TeSys K
Typ av produkt eller komponent	Hjälpkontaktblock
Enhetens korta namn	LA1
Serie kompatibilitet	TeSys K LC1K[RETURN]TeSys K CA2K[RETURN]TeSys K CA3K
Placering (vid montage)	Främre
Kontakt komposition	2 Slutande + 2 Brytande
Contacts operation	Momentan
Ue märkspänning	690 V AC 25...400 Hz
[Ui] isolationsspänning	690 V överensstämmer med IEC 60947-5-1 600 V överensstämmer med UL 60947-5-1 600 V överensstämmer med CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering	10 A (at 50 °C)
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 JIS C8201-5-1 UL 60335-2-40:Annex JJ
Produktcertifieringar	CB-schema[RETURN]CCC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]CE

### Teknisk data

Irms klassad slutande kapacitet	110 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947
Tillåten korttidsslagning	80 A 1 s 60 A 500 ms 110 A 100 ms
Rekommenderad säkringsstorlek	10 A gG at <= 690 V conforming to IEC 60947
Minsta brytström	5 mA
Minsta brytspänning	17 V
Icke överlappnings avstånd	0,5 mm
Isolationsresistans	> 10 MOhm
Anslutningar - plintar	Bladfjäderplintar1 kabel (kablar) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> flexibel utan ändhylsa Bladfjäderplintar1 kabel (kablar) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> solid
Höjd	30 mm
Bredd	38 mm
Djup	35 mm
Produktens vikt	0,045 kg

### Miljö

Miljökaraktäristik	Normal miljö
IP-kapslingsklass	IP20 conforming to IEC 60529
Skyddsbehandling	TC överensstämmer med IEC 60068
Omgivande lufttemperatur för lagring	-50...80 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-25...50 °C
Höjd över havet	2000 m

## Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	3,900 cm
Förpackning 1 bredd	4,000 cm
Förpackning 1 djup	4,000 cm
Förpackning 1 vikt	44,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	4,000 cm
Förpackning 2 bredd	18,000 cm
Förpackning 2 djup	17,000 cm
Förpackning 2 vikt	446,000 g
Förpackningstyp 3	S02
Number of Units in Package 3	100
Förpackning 3 höjd	15,000 cm
Förpackning 3 bredd	30,000 cm
Förpackning 3 djup	40,000 cm
Förpackning 3 vikt	4,927 kg

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

## Logistik information

Ursprungsland	FR
---------------	----

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------