



Produktdata

Produktfamilj	Prisma
Produktområde	Prisma G Prisma P
Typ av produkt eller komponent	Frontplåt
Serie kompatibilitet	Prisma Prisma G kapsling Prisma P cubicle Prisma Prisma Pack 160 kapsling Prisma Pack 250 enclosure
Tillbehör / separat kategori	Installationstillbehör
Typ av frontplåt	Hålbild Normprodukter
Installerad enhet	GV2L TeSys: fast TeSys: fixed GV2LE TeSys: fixed GV2ME GV2P TeSys: fast TeSys: fixed GV2RTn Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H IM9 Vigilohm: fast Vigilohm: IM9 IM9-OL Vigilohm: fast Vigilohm: IM9-OL Acti 9: measurement device Multi 9: measurement device Acti 9: fixed modular device <= 40 A Multi 9: fixed modular device <= 40 A Vigirex: RH10 Vigirex: RH197M Vigirex: RH21 Vigirex: RH99
Poltal	9 x 3P: modular rail support: GV2L 9 x 3P: modular rail support: GV2LE 9 x 3P: modular rail support: GV2ME 9 x 3P: modular rail support: GV2P 9 x 3P: modular rail support: GV2RTn

Teknisk data

Kapsling/ställverk beskrivning	Golvstående kapsling - bredd 600 mm Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm Cubicle - width 650 mm depth 400 mm Pack enclosure - width 555 mm Pack enclosure - width 600 mm
9mm modul	48
Antalet moduler (18 mm) per rad	24
Antal vertikala moduler (50 mm)	3
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktcertifieringar	ASEFA
Kvantitet per set	1 st
Höjd	150 mm
Bredd	500 mm
Produktens vikt	0,54 kg
Material	Stål
Ytbehandling	Matt Slät

Skyddsbehandling	Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
Färg	Vit (RAL 9001)

Miljö

IK-skyddsgrad	IK07 conforming to EN/IEC 62262
---------------	---------------------------------

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	540 g
Förpackning 1 höjd	3 cm
Förpackning 1 bredd	16 cm
Förpackning 1 längd	52 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	10
Förpackning 2 vikt	5,4 kg
Förpackning 2 höjd	17 cm
Förpackning 2 bredd	17,5 cm
Förpackning 2 längd	53 cm
Förpackning 3 enhetstyp	P12
Förpackning 3 antal enheter	450
Förpackning 3 vikt	258 kg
Förpackning 3 höjd	80 cm
Förpackning 3 bredd	80 cm
Förpackning 3 längd	120 cm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Halogeninnehåll	Halogenfri produkt

Kontraktsgaranti

Garanti	18 månader
---------	------------