



Produktdata

Produktfamilj	Prisma
Produktområde	Prisma G
Typ av produkt eller komponent	Dörr
Produktnamn	Pack 160
Serie kompatibilitet	Prisma Prisma G kapsling
Erhållen utrustning	Door Handle Keylock (key 405) Other keylock and insert to be ordered separately 2 hinge
Montage kapsling	Tätningssats Yta
Typ av dörr	Slät
IP-kapslingsklass	IP30

Teknisk data

Installationsbeskrivning	Pack kapsling - bredd 555 mm
Dörröppningssida	Reversibel
Antal lås	1
Dörröppningsvinkel	130 °
Antalet moduler (18 mm) per rad	24
Totalt antal 18 mm moduler	120
Antal vertikala moduler (50 mm)	18
Antal horisontella rader	5
Kapslingsmaterial	Treated sheet steel
Kvantitet per set	1 st
Höjd	930 mm
Bredd	550 mm
Djup	22 mm
Produktens vikt	5,3 kg
Ytbehandling	Slät Matt
Färg	Vit (RAL 9001)

Miljö

IK-skyddsgrad	IK08 conforming to EN/IEC 62262
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Skyddsbehandling	Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	5,2 kg
Förpackning 1 höjd	5 cm
Förpackning 1 bredd	58 cm
Förpackning 1 längd	96 cm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------