



Produktdata

Produktområde	Thorsman
Typ av produkt eller komponent	Stickkontakt
Enhetens korta namn	TP
Tillgänglig utrustning	Utan skruv
Enhetsapplikation	För lättare installation
Borrdiameter	5,5 Mm betong 5,5 Mm tegel 5 mm ALC betong
Minsta borrdjup	40 mm
Skruvdiameter	3,5...5 mm
Material	PEHD (polyeten med hög densitet)

Teknisk data

Praktisk lastkapacitet	Utdragbar last: 0,04 kN för betong 500 med låg densitet och expanderad lera (säkerhetsfaktor: 6) Skjuvning: 0,6 kN för betong C25 (säkerhetsfaktor: 4,5) Utdragbar last: 0,4 kN för betong C25 (säkerhetsfaktor: 6) Skjuvning: 0,5 kN för massivt tegel (säkerhetsfaktor: 4,5) Utdragbar last: 0,3 kN för massivt tegel (säkerhetsfaktor: 6) Skjuvning: 0,15 kN för betong 500 med låg densitet och expanderad lera (säkerhetsfaktor: 4,5)
Praktisk lastkapacitet i kg	Utdragbar last: 4 kg för betong 500 med låg densitet och expanderad lera (säkerhetsfaktor: 6) Skjuvning: 60 kg för betong C25 (säkerhetsfaktor: 4,5) Utdragbar last: 40 kg för betong C25 (säkerhetsfaktor: 6) Skjuvning: 50 kg för massivt tegel (säkerhetsfaktor: 4,5) Utdragbar last: 30 kg för massivt tegel (säkerhetsfaktor: 6) Skjuvning: 15 kg för betong 500 med låg densitet och expanderad lera (säkerhetsfaktor: 4,5)
Färg	Röd
Omgivningstemperatur vid drift	-50...80 °C
Diameter	5,5 mm
Längd	35 mm

Miljö

Kvantitet per set	Sats om 100
Försäljning per odelbar kvantitet	10
Produktens vikt	0,00059 kg

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	0,791 g
Förpackning 1 höjd	3,8 cm
Förpackning 1 bredd	4,8 cm
Förpackning 1 längd	17,8 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	100
Förpackning 2 vikt	80,0 g
Förpackning 2 höjd	3,8 cm

Förpackning 2 bredd	4,6 cm
Förpackning 2 längd	18,2 cm
Förpackning 3 enhetstyp	BB2
Förpackning 3 antal enheter	1000
Förpackning 3 vikt	792,0 g
Förpackning 3 höjd	9,8 cm
Förpackning 3 bredd	17,6 cm
Förpackning 3 längd	23,6 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------