



Produktdata

Produktområde	Thorsman
Typ av produkt eller komponent	Stickkontakt
Enhetens korta namn	TP
Enhetsapplikation	För lättare installation
Borrdiameter	5,5 Mm betong 5,5 Mm tegel 5 mm ALC betong
Minsta borrdjup	40 mm
Skruvdiameter	3,5...5 mm
Material	PEHD (polyeten med hög densitet)

Teknisk data

Praktisk lastkapacitet	Utdragbar last: 0,04 kN för betong 500 med låg densitet och expanderad lera (säkerhetsfaktor: 6) Skjuvning: 0,6 kN för betong C25 (säkerhetsfaktor: 4,5) Utdragbar last: 0,4 kN för betong C25 (säkerhetsfaktor: 6) Skjuvning: 0,5 kN för massivt tegel (säkerhetsfaktor: 4,5) Utdragbar last: 0,3 kN för massivt tegel (säkerhetsfaktor: 6) Skjuvning: 0,15 kN för betong 500 med låg densitet och expanderad lera (säkerhetsfaktor: 4,5)
Praktisk lastkapacitet i kg	Utdragbar last: 4 kg för betong 500 med låg densitet och expanderad lera (säkerhetsfaktor: 6) Skjuvning: 60 kg för betong C25 (säkerhetsfaktor: 4,5) Utdragbar last: 40 kg för betong C25 (säkerhetsfaktor: 6) Skjuvning: 50 kg för massivt tegel (säkerhetsfaktor: 4,5) Utdragbar last: 30 kg för massivt tegel (säkerhetsfaktor: 6) Skjuvning: 15 kg för betong 500 med låg densitet och expanderad lera (säkerhetsfaktor: 4,5)
Färg	Röd
Omgivningstemperatur vid drift	-50...80 °C
Diameter	5,5 mm
Längd	35 mm

Miljö

Kvantitet per set	Sats med 250
Försäljning per odelbar kvantitet	1
Produktens vikt	0,00052 kg

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	0,700 cm
Förpackning 1 bredd	0,700 cm
Förpackning 1 djup	3,500 cm
Förpackning 1 vikt	0,600 g

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användningsområden. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kviksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------