



Produktdata

Produktfamilj	Kaedra
Typ av produkt eller komponent	Kapsling med förhöjd kapslingsklass
Kapslingstyp	Normkapsling
Tillbehör inkluderade i kapsling	1 plintblock support 2 kopplingsbyglar 2 plintblock 32 hål 2 märkningssatser
Typ av montageplåt	Utän montageplåt

Teknisk data

Montage kapsling	Yta
Antalet moduler (18 mm) per rad	18
Totalt antal 18 mm moduler	36
Antal horisontella rader	2
Isolationsklass	Dubbelisolerad Klass II
Erhållen utrustning	2 märksats 2 kabelfäste 1 stöd för anslutningsplint 2 plintblock 32 hål
Typ av front	Reversibel Transparent
[In] märkström	90 A
Typ av spår	DIN
Antal förpräglade hål PG ISO	17
Antal terminalblock	2 med 32 anslutningar
Fördelningsblock utgående	32 x 10 mm ² 32 x 16 mm ²
Beskrivning låsmöjligheter	Tillvalt lås
Kapslingsmaterial	Självslöcknande polymer
Bredd	448 mm
Höjd	460 mm
Djup	160 mm
Internt djup	88 mm
Färg	Transparent gröndörr: Ljusgrå, (RAL 7035)kapsling:

Miljö

Standarder	IEC 60439-3 EN 50102 EN 50262 IEC 60529 IEC 670 IEC 60695-2-1
Brandtålighet	650 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
IP-kapslingsklass	IP65 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK09 överensstämmer med EN 50102
Miljöegenskaper (UV)	UV resistent: klass 3 överensstämmer med ISO 4582:2010 UV ljus test överensstämmer med ISO 4892-2:2013
Överspänningskategori	II
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	17,500 cm
Förpackning 1 bredd	47,000 cm
Förpackning 1 djup	47,000 cm
Förpackning 1 vikt	4,425 kg
Förpackningstyp 2	P12
Antal i Förpackning 2	18
Förpackning 2 höjd	80,000 cm
Förpackning 2 bredd	80,000 cm
Förpackning 2 djup	120,000 cm
Förpackning 2 vikt	91,650 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Halogeninnehåll	Halogenfri produkt

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------