



### Produktdata

Produktområde	Trend
Typ av produkt eller komponent	Tryckknapp med signallampa
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Färg	Polarvit (NCS 0502-Y)
Ljuskälla	Neon, röd
Kvantitet per set	Sats med 5

### Teknisk data

Knapp	Vippa
Apparatmontering	Infälld
Funktion	1-pol
Koppling	[1]
Märkström	16 A
Ue märkspänning	250 V AC
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Antalet överkopplingsklämmor	2
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC/ABS
Montering	Med skruvar: insats Med klor
Inbyggnadsdjup	15 mm
Höjd	82 mm
Bredd	82 mm
Utskjutande mått	18 mm

### Miljö

Standarder	EN 60669-1
Produktcertifieringar	SEMKO CE FIMKO NEMKO
IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	120 g
Förpackning 1 höjd	2 cm
Förpackning 1 bredd	8 cm
Förpackning 1 längd	8 cm

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------