



Produktdata

Produktfamilj	Acti 9
Typ av produkt eller komponent	Fasskena
Tillbehör / separat kategori	Anslutningstillbehör
Rader beskrivning	1L + N
Length in 18 mm modules	48

Teknisk data

Antal vägar	48 vägar N + 1 L
Polkonfiguration för 1 sätt	1 x 1P + N 1 x 2P
Anslutningsavstånd	9 mm
Anslutningstyp	Tooth
Avståndet mellan sätt	18 mm
Märkning	N L
Isolation	Isolerad
Produktbeskrivning	Kapbar
[Ie] märkdriftström	80 A at 40 °C
Ue märkspänning	230 V AC Ph/N
[Ui] isolationsspänning	440 V AC överensstämmer med IEC 61439-1
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	6 kV
Montagesätt	Horisontell
Montageplats	Topp på tunnelplintar
9mm modul	96
Bredd	864 mm
Färg	Light grey (RAL 7035)
Serie kompatibilitet	Acti 9 DT40 Acti 9 DT40 Vigi Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 Acti 9 IDc Acti 9 ITG40 Multi 9 Multi 9 N40 Vigi N40 Vigi Vigi TG40 Acti 9 Acti 9 iDPN N Arc Acti 9 Acti 9 iARC DPNN Multi 9 Multi 9 N40

Miljö

Standarder	EN/IEC 60439-1 IEC 60947-7
Brandtålighet	960 °C (30 s) conforming to IEC 60695-2-1
Föreningegrad	3 överensstämmer med IEC 60947-7

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	282,9 g
Förpackning 1 höjd	1,5 cm
Förpackning 1 bredd	3 cm
Förpackning 1 längd	86 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	6
Förpackning 2 vikt	1,857 kg
Förpackning 2 höjd	91 cm
Förpackning 2 bredd	5 cm
Förpackning 2 längd	9 cm
Förpackning 3 enhetstyp	P12
Förpackning 3 antal enheter	324
Förpackning 3 vikt	112,278 kg
Förpackning 3 höjd	75 cm
Förpackning 3 bredd	80 cm
Förpackning 3 längd	120 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------